



H5351 特种瞬干胶

H5351 广泛用于粘接软性塑料材料，如：tpe、PET 薄膜的粘贴、软 PVC 的粘贴等多用途。也可用于难粘接的表面，如金属、塑料、硅橡胶、皮革、木材、纸板、软木、TPE、TPU、PA、ABS、PC、PVC、P+R 手机按键等材料的粘接。

产品描述

产品特性

项目	描述
技术类型	氰基丙烯酸酯
外观 (未固化时)	透明无色至稻草色
组分	单组分
固化方式	湿气固化
典型的产品应用	塑料、金属、弹性体等基材的粘接

产品优点

- 快速粘接
- 适用于低表面能材料粘接
- 剥离强度高
- 耐冲击性好

产品性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	10~30	GB/T 2794
有效物质%	≥90	GB/T 13354
定位时间 s	15	/
完全固化时间 h	24	/
剪切强度 MPa	15~18	GB/T 7124
工作温度℃	-54~90	/



操作说明

- 1、要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当清洁干净，除去油脂、铁锈等，保持表面干燥，清洗方法是以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭。
- 2、使用时如瓶口太大或有胶水，先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或 PE 滴管后使用，这样可以控制胶水流量，保证使用的效果。
- 3、在被接着面滴一小滴接着剂，马上进行粘接，并保持至硬化为止，硬化时间从数秒到数分不等。约 30 分钟即可达到实用强度，24 小时后可达到最高强度。

注意事项

- 点胶时不能带手套操作，因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。
- 本产品不宜在纯氧与（或）富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
- 如不小心渗入眼睛，切忌用手搓揉，应立即用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医院紧急处理；皮肤接触时以温肥皂水浸泡，以丙酮、研泰系列解胶剂去除。
- 瞬间胶具有挥发刺激性，大量使用时，工作场所请保持通风。
- 有大量胶液泄漏时，可以用水固化后再刮除。

标准包装

20ml/支、1000ml/支

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：2~8℃，存储期 9 个月。8~28℃，存储期 4 个月

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一



特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com